

HOLEX

Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 125XM14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. Z **gwintem wewnętrznym M14**, do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

gwint M	M14
liczba warkoczy	20
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	125 mm

Długość drutu H ₁	29 mm
szerokość drutu L ₁	14 mm
materiał pokrycia	drut INOX
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa