

**HOLEX****Szczotka stożkowa odsadzona Drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 125XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

**Zastosowanie:**

**Skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

**Opis techniczny**

gwint M	M14
szerokość drutu L <sub>1</sub>	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
materiał pokrycia	drut stalowy

splot warkoczowy

skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka stożkowa