

**Garnkowa szczotka druciana Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1: 80mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573205 80
GTIN	4067263906926
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Z gwintem wewnętrznym M14. Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	85 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
Długość drutu H ₁	25 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana