

**HOLEX****Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.  
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

**Opis techniczny**

gwint M	M14
Długość drutu H <sub>1</sub>	20 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	65 mm

materiał pokrycia

drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana