

**HOLEX****Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 125XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie. Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym**, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.  
Z **gwintem wewnętrznym M14**.

**Opis techniczny**

Długość drutu H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
gwint M	M14
zabezpieczający pierścień podporowy	tak
maksymalna prędkość obrotowa	6500 min <sup>-1</sup>
wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	125 mm

materiał pokrycia

drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana