

HOLEX

**Garnkowa szczotka druciana Skręcane naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm,
Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

zabezpieczający pierścień podporowy	nie
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	65 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm

Długość drutu H ₁	20 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	Skręcane naprzemiennie
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka druciana