


HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 40X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

szerokość drutu L ₁	10 mm
Ø szczotki D ₁	40 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa