


HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki
D1×szerokość drutu L1: 30X6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574050 30X6
GTIN	4067263906988
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	30 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
szerokość drutu L ₁	6 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Długość drutu H ₁	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa