

**HOLEX**

**Szczotka okrągła z trzonkiem drut stalowy, mosiądzowany, 0,25 mm, Ø  
szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	574325 70X10
GTIN	4067263907114
Klasa artykułu	57H

## Opis

### Wykonanie:

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

### Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

## Opis techniczny

Ø szczotki D <sub>1</sub>	70 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	9 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Długość drutu H <sub>1</sub>	19 mm

wysokość pokrycia	0,25 mm
materiał pokrycia	Drut stalowy, mosiądzowany
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa