

**HOLEX****Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki  
D1×szerokość drutu L1: 40X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	40 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>
wysokość pokrycia	0,2 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	9 mm

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa