

HOLEX

**Szczotka okrągła z trzonkiem drut stalowy, mosiądzowany, 0,25 mm, Ø
szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X10mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,25 mm
szerokość drutu L ₁	10 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Ø szczotki D ₁	50 mm

Długość drutu H ₁	12 mm
materiał pokrycia	Drut stalowy, mosiądzowany
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa