

**HOLEX****Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 30X6mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574253 30X6   |
| GTIN             | 4067263934745 |
| Klasa artykułu   | 57H           |

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętych wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

**Opis techniczny**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ø szczotki D <sub>1</sub>      | 30 mm                   |
| wysokość pokrycia              | 0,2 mm                  |
| szerokość drutu L <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| maksymalna prędkość obrotowa   | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Długość drutu H <sub>1</sub>   | 6 mm                    |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>        | 6 mm                    |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| materiał pokrycia | drut INOX         |
| splot warkoczowy  | falisty           |
| Rodzaj produktu   | Szczotka tarczowa |