

**HOLEX****Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574253 50X15
GTIN	4067263934769
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

**Opis techniczny**

szerokość drutu L <sub>1</sub>	15 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	50 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa