

HOLEX

Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574225 70X10 |
| GTIN | 4067263934714 |
| Klasa artykułu | 57H |

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętych wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Długość drutu H ₁ | 19 mm |
| wysokość pokrycia | 0,3 mm |
| Ø szczotki D ₁ | 70 mm |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15000 min ⁻¹ |
| szerokość drutu L ₁ | 10 mm |

| | |
|-------------------|-------------------|
| materiał pokrycia | drut INOX |
| splot warkoczowy | falisty |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |