

HOLEX

Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X15mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	574225 50X15
GTIN	4067263880790
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,2 mm
Długość drutu H ₁	12 mm
szerokość drutu L ₁	15 mm
Ø chwytu D _s	6 mm

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa