

HOLEX

Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 80X18mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

szerokość drutu L ₁	18 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
szerokość szczotki	18 mm
Ø szczotki D ₁	80 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹

Długość drutu H ₁	20 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa