

HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut mosiężny 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 40X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	10 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
Ø szczotki D ₁	40 mm

Długość drutu H ₁	9 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa