

HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 80X12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574253 80X12
GTIN	4067263934790
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	20 mm
szerokość szczotki	12 mm
Ø szczotki D ₁	80 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
szerokość drutu L ₁	9 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹

wysokość pokrycia	0,2 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa