

HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut mosiężny 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 60X15mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574360 60X15 |
| GTIN | 4067263934820 |
| Klasa artykułu | 57H |

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ø szczotki D ₁ | 60 mm |
| szerokość drutu L ₁ | 15 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15000 min ⁻¹ |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| wysokość pokrycia | 0,2 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Długość drutu H ₁ | 17 mm |
| materiał pokrycia | drut mosiężny |
| splot warkoczowy | falisty |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |