

**Szczotka pędzelkowa Drut stalowy, 0,30 mm, Typ: 10X80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm.**

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

Opis techniczny

długość zwornicy L ₂	80 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
Ø szczotki D ₁	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
Ø zwornicy D ₂	10 mm
długość całkowita L	120 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa