

**Szczotka pędzelkowa Drut stalowy, 0,30 mm, Typ: 10X20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę,  $\varnothing$  trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

**Opis techniczny**

$\varnothing$ szczotki $D_1$	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
długość zwornicy $L_2$	20 mm
długość całkowita L	67 mm
$\varnothing$ zwornicy $D_2$	10 mm
Długość drutu $H_1$	20 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa