

**Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955018 36
GTIN	4067263934950
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze **20 G x 16 G** lub 500 x 400 mm (szer. x głęb.).

Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

w dostawie::

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955018: 1 szt.

Klucz oczkowo-płaski HOLEX nr 613950 wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/2 cala HOLEX nr 640190, rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 125; 250: po 1 szt.

Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana HOLEX 1/2 cala nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.

Nasadka 12-kątna długa 1/2 cala HOLEX nr 642520 rozm. 17; 19; 21: po 1 szt.

Wkrętaki do śrub płaskich HOLEX nr 660701 rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.

Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie HOLEX nr 664201 rozm. 5,5: 1 szt.

Wkrętak do wkrętów z główką Phillips HOLEX nr 668401, rozm. 1; 2: po 1 szt.

Wkrętak krótki do wkrętów z główką Phillips HOLEX, nr 668471, rozm. 2: 1 szt.

Kombinerki wanadowe HOLEX nr 703000 wielk. 180: 1 szt.

Szczypcy do instalacji wodnych HOLEX nr 706151, rozm. 250: 1 szt.

Młotek ślusarski HOLEX nr 750125, wielk. 300: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość	400 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
głębokość w G	16
szerokość	500 mm
szerokość w G	20
wersja	do szuflad wózków warsztatowych
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
pasują do wyposażenia warsztatów	Wózek warsztatowy,
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613950 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613950 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613950 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613950 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613950 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613950 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613950 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613950 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613950 8
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 125 mm	641020 125

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 250 mm	641020 250
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642120 13
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642120 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642120 15
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642120 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642120 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642120 18
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642120 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642120 21
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642120 22
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642120 24
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642520 17
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642520 19
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642520 21
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 3,5 mm	660701 3,5
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 5,5 mm	660701 5,5
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 5,5 mm	664201 5,5
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1	668401 1
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2	668401 2
Wkrętaki do śrub Phillips, krótkie wielkość gniazda krzyżowego 2	668471 2
Szczypce wanadowe, niepowlekane długość całkowita 180 mm	703000 180
Szczypce do instalacji wodnych, powlekane tworzywem sztucznym Długość całkowita 250 mm	706151 250

Młotki ślusarskie masa bez trzonka 300 g

750125 300

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 955018

952001 955018