

**Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 23****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | 955015 23 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 91A |

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

w dostawie::

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955015: 1 szt.

suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.

Miara zwijana HOLEX, nr 462010, wielk. 3: 1 szt.

Poziomnica aluminiowa HOLEX nr 467435 wielk. 300: 1 szt.

Klucz oczkowo-płaski HOLEX nr 613950 wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Wkrętaki do śrub płaskich HOLEX nr 660701 rozm. 3,5; 5,5; 7: po 1 szt.

Wkrętaki HOLEX do wkrętów Phillips nr 668401 wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.

Kombinerki wanadowe HOLEX nr 703000 wielk. 180: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706151, rozm. 250: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe kątowe HOLEX, nr 713600, wielk. 200: 1 szt.

szczypce tnące boczne HOLEX, nr 725250, wielk. 160: 1 szt.

Nóż uniwersalny HOLEX nr 845039 wielk. 160: 1 szt.

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------------|
| szerokość | 500 mm |
| głębokość w G | 16 |
| szerokość w G | 20 |
| głębokość | 400 mm |
| liczba narzędzi | 23 |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 |
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm |
| pasują do wyposażenia warsztatów | Wózek warsztatowy, |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Suwmiarkiz noniuszem 1/20 zakres pomiarowy 150 mm | 410200 150 |
| Miary zwijane długość linki 3 m | 462010 3 |
| Poziomnice aluminiowe długość 300 mm | 467435 300 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm | 613950 10 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm | 613950 13 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm | 613950 16 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm | 613950 17 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm | 613950 18 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm | 613950 19 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm | 613950 5,5 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm | 613950 7 |
| Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm | 613950 8 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 3,5 mm | 660701 3,5 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 5,5 mm | 660701 5,5 |

| | |
|--|------------|
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 7 mm | 660701 7 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1 | 668401 1 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2 | 668401 2 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 3 | 668401 3 |
| Szczypce wanadowe, niepowlekane długość całkowita 180 mm | 703000 180 |
| Szczypce do instalacji wodnych, powlekane tworzywem sztucznym Długość całkowita 250 mm | 706151 250 |
| Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane długość całkowita 200 mm | 713600 200 |
| Szczypce tnące boczne, niepowlekane długość całkowita 160 mm | 725250 160 |
| Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 18 mm długość całkowita 160 mm | 845039 160 |