



Suwmiarka cyfrowa z wrzecionem nieruchomym, odcinek pomiarowy 30 mm Stopień ochrony IP65, zakres pomiarowy: 0-30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	424935 0-30
GTIN	
Klasa artykułu	40N

Opis

Opis:

Rozdzielczość: < 0,0001 mm (< 0,1 μm), przełączanie na 10 μm, 1 μm, 0,5 μm / 0,0005 cala, 0,00005 cala, 0,00002 cala.

Wyświetlacz: LCD 12 mm.

Interfejs: Triple I (kabel USB lub bezprzewodowy). Proximity (Sylvac).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

- **Do precyzyjnego mierzenia okrągłych i długich elementów.**
- **Możliwe są różnorodne geometrie powierzchni pomiarowych.**
- **W warsztacie i w pomieszczeniu pomiarowym.**

Norma:

DIN 863. **DAkKS-Kalibriert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.**

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie:

- **Moduł radiowy odbiornika IBRit-rf1-USB Steinmeyer nr 81 0000 000 11.**
- **Moduł radiowy nadajnika IBRit-rf1-prox Steinmeyer nr 81 0000 000 22.**

wskazówka:

Artykuł jest już skalibrowany zgodnie z wymogami DAkKS wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Dlatego ponowna kalibracja nie jest już konieczna.

Na życzenie są dostępne wersje ze zmodyfikowanymi powierzchniami pomiarowymi, jak np. stożek, tarcza, igła, ostrza, wypukłości, rolka itp.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,001 mm
odczyt	0,0005 mm
Liczba dołączonych baterii	1
równoległość powierzchni pomiarowych	0,6 μm
płaskość powierzchni pomiarowych	< 0,3 μm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	12 mm
Kalibracja	B1
nacisk pomiarowy	7 N
skok wrzeciona	2 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	0 - 30 mm
granica błędu	3 μm
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,00005 cal
odczyt	0,00002 cal
typ baterii	Baterie guzikowe
\varnothing powierzchni pomiarowych	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	mikrometrów

Akcesoria

Baterie guzikowe / baterie specjalne CR2032 Typ CR2032	081644 CR2032
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032