



Suwmiarka cyfrowa z wrzecionem nieruchomym, odcinek pomiarowy 30 mm Stopień ochrony IP65, zakres pomiarowy: 50-80mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	424935 50-80
GTIN	
Klasa artykułu	40N

Opis

Opis:

Rozdzielczość: < 0,0001 mm (< 0,1 μm), przełączanie na 10 μm, 1 μm, 0,5 μm / 0,0005 cala, 0,00005 cala, 0,00002 cala.

Wyświetlacz: LCD 12 mm.

Interfejs: Triple I (kabel USB lub bezprzewodowy). Proximity (Sylvac).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

- Do precyzyjnego mierzenia okrągłych i długich elementów.
- Możliwe są różnorodne geometrie powierzchni pomiarowych.
- W warsztacie i w pomieszczeniu pomiarowym.

Norma:

DIN 863. DAkKS-Kalibriert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie:

- Moduł radiowy odbiornika IBRit-rf1-USB Steinmeyer nr 81 0000 000 11.
- Moduł radiowy nadajnika IBRit-rf1-prox Steinmeyer nr 81 0000 000 22.

wskazówka:

Artykuł jest już skalibrowany zgodnie z wymogami DAkKS wg normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Dlatego ponowna kalibracja nie jest już konieczna.

Na życzenie są dostępne wersje ze zmodyfikowanymi powierzchniami pomiarowymi, jak np. stożek, tarcza, igła, ostrza, wypukłości, rolka itp.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	B1
zakres pomiarowy	50 - 80 mm
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,00005 cal
odczyt	0,00002 cal
stopień ochrony IP	IP 65
płaskość powierzchni pomiarowych	< 0,3 µm
typ baterii	Baterie guzikowe
równoległość powierzchni pomiarowych	0,6 µm
nacisk pomiarowy	7 N
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
granica błędu	3 µm
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,001 mm
odczyt	0,0005 mm
skok wrzeciona	2 mm
Ø powierzchni pomiarowych	8 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	12 mm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	mikrometrów

Akcesoria

Baterie guzikowe / baterie specjalne CR2032 Typ CR2032	081644 CR2032
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032