


Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, lewe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 67/100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274519 67/100
GTIN	4067263950936
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D_1 = min. Ø dla 1 wcięcia / D_2 = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

minimalna Ø 1. podcięcia D_2	100 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D_1	67 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	18 mm

Seria	Eco
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy