


mimatic
Tool Systems**Uchwyty podstawowe PolySAW-G z otworem, Typ: 19/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Klasa artykułu	29B

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. **Złącze Quadrogon** zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

Zastosowanie:

Trzpień do frezów nasadzanych. **Stosować tylko z brzeszczotami PolySAW-G.**

w dostawie::

Tarcza i śruba mocująca.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø kołnierza d_1 : 30 mm

Ø uchwyty podstawowego d_2 : 32 mm

długość kołnierza L_1 : 20 mm

długość całkowita L_{ges} : 42,5 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

Tarcza mocująca: 219846

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	42,5 mm
-----------------------------	---------

długość kołnierza L ₁	20 mm
Śruby mocujące	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Ø kołnierza d ₁	30 mm
Tarcza mocująca	219846
Ø uchwyty podstawowego d ₂	32 mm
Ø otworu uchwyty	16 mm
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

Śruby mocujące	219838
Podkładka mocująca	219846