

ejendals

Para rękawic spawalniczych Tegera® 19, Rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094121 11
GTIN	7392626027473
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 19. Uniwersalne rękawice spawalnicze wykonane z dwoiny bydlęcej. Wyjątkowo solidne i wytrzymałe. Ze ściągaczem gumowym na nadgarstku dla lepszego dopasowania. Odporność na temperaturę kontaktową do 100°C. Z wyściółką.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie	wielorazowe
długość	320 - 365 mm
materiał podłoża	Dwoina bydlęca
wariant powłoki	Bez powłoki

zawartość	1
materiał	Dwoina bydlęca
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Heavy Duty
Ciepło kontaktowe do	100 °C
EN 388.	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Typ A
Spawanie	MIG/MAG
norma	EN 407.
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze