




## Imadła centrujące, szerokość: 120mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	363300 120
GTIN	4067263950684
Klasa artykułu	30N

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie azotowane plazmowo z precyzyjnie frezowaną powierzchnią dolną.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (tylko nr 363300 75) dzięki płytce pośredniej.**

#### Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

#### Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363310 – 363324.

#### w dostawie::

Korpus, wrzeciono, nakrętki wrzecionowe.

#### Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadki nr 642229 12 (dla rozmiaru 75), nr 642229 13 (dla rozmiaru 120), łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085, konsola wysokości nr 363090 (w połączeniu z nr 363079), stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

#### wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363310 – 363324 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

**Opis techniczny**

masa	9,5 kg
B	125 mm
szerokość	120 mm
wysokość H	65 mm
L	180 mm
maksymalna siła zaciskająca	28 kN
maks. moment dokręcania	100 Nm
kod kolorów	HOLEX ZS 120
wymiar	96 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe