

## ejendals

### Para rękawic spawalniczych Tegera® 130A, Rozmiar rękawic: 11



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094103 11
GTIN	7340118312422
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Tegera® 130A.** Rękawice spawalnicze bez podszewki zapewniające bardzo dobre wycucie w palcach, wzmocnione palce wskazujące. Szwy zawierają **włókno Kevlar®** do stosowania w wymagających środowiskach pracy. Odporne na **ciepło kontaktowe do 100°C**.

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

#### Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie	wielorazowe
długość	300 - 350 mm
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki

zawartość	12
materiał	Kozia skóra licowa
zakres zastosowania	Heavy Duty
zakres zastosowania	precyzja
Ciepło kontaktowe do	100 °C
EN 388.	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Spawanie	WIG
kolor	żółty / biały
norma	EN 407.
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze