


**Imadła centrujące, szerokość: 75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363300 75
GTIN	4067263950677
Klasa artykułu	30N

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie azotowane plazmowo z precyzyjnie frezowaną powierzchnią dolną.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (tylko nr 363300 75) dzięki płytce pośredniej.**

**Zastosowanie:**

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

**Pasuje do:**

Szczęki nasadowe nr 363310 – 363324.

**w dostawie::**

Korpus, wrzeciono, nakrętki wrzecionowe.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadki nr 642229 12 (dla rozmiaru 75), nr 642229 13 (dla rozmiaru 120), łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085, konsola wysokości nr 363090 (w połączeniu z nr 363079), stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

**wskazówka:**

Pasujące szczęki nasadowe nr 363310 – 363324 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

**Opis techniczny**

masa	2,8 kg
B	75 mm
wysokość H	46 mm
L	130 mm
szerokość	75 mm
maksymalna siła zaciskająca	22 kN
maks. moment dokręcania	75 Nm
kod kolorów	HOLEX ZS 75
wymiar	52 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe