

Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco proste, prawo, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274510 4
GTIN	4067263120407
Klasa artykułu	21U

Opis**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco nr 274500; 274503; 274530.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

W przypadku szerokości wcinania 2 mm i 3 mm głębokość rowków $t_{maks.} = 21$ mm jest ograniczona do \varnothing przedmiotu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy $\varnothing > 150$ mm elementu obrabianego przyjmuje się $t_{maks.} = 17$ mm. W przypadku szerokości wcinania 4 mm głębokość rowków $t_{maks.} = 28$ mm jest ograniczona do \varnothing elementu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy $\varnothing > 150$ mm elementu obrabianego przyjmuje się $t_{maks.} = 24$ mm.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	28 mm
Śruby mocujące	279815 9

Seria	Eco
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy