

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Vario plus eco proste, lewe, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274511 2
GTIN	4067263120414
Klasa artykułu	21U

**Opis****Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe Vario plus eco nr 274501; 274502; 274531.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

**wskazówka:**

W przypadku szerokości wcinania 2 mm i 3 mm głębokość rowków  $t_{maks.} = 21$  mm jest ograniczona do  $\varnothing$  przedmiotu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy  $\varnothing > 150$  mm elementu obrabianego przyjmuje się  $t_{maks.} = 17$  mm. W przypadku szerokości wcinania 4 mm głębokość rowków  $t_{maks.} = 28$  mm jest ograniczona do  $\varnothing$  elementu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy  $\varnothing > 150$  mm elementu obrabianego przyjmuje się  $t_{maks.} = 24$  mm.

**Opis techniczny**

Śruby mocujące	279815 9
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	21 mm
Seria	Eco

pasująca wymienna płytką skrawająca	nr 273656 – 273749
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy