

**Garant****Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco proste 0°, prawo, szerokość chwytu b: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274500 25
GTIN	4067263120452
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających Vario plus eco nr 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 317906 – 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	127,5 mm
szerokość chwytu b	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
śruba zaciskowa	279815 24

uchwyt zaciskowy	279928 7
Śruba montażowa	279815 9
Seria	Vario Plus Eco
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy