

Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco proste, lewe, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274511 3
GTIN	4067263120421
Klasa artykułu	21U

Opis**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco nr 274501; 274502; 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

W przypadku szerokości wcinania 2 mm i 3 mm głębokość rowków $t_{maks.} = 21$ mm jest ograniczona do \varnothing przedmiotu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy $\varnothing > 150$ mm elementu obrabianego przyjmuje się $t_{maks.} = 17$ mm. W przypadku szerokości wcinania 4 mm głębokość rowków $t_{maks.} = 28$ mm jest ograniczona do \varnothing elementu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy $\varnothing > 150$ mm elementu obrabianego przyjmuje się $t_{maks.} = 24$ mm.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	21 mm
Seria	Eco
pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749

Śruby mocujące	279815 9
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy