

Garant**Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco odsadzone o 90°, prawo, szerokość chwytu b: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274502 20
GTIN	4067263120483
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 317906 – 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

L ₁	54 mm
szerokość chwytu b	20 mm
długość całkowita L	85 mm
L ₂	16 mm

Śruba montażowa	279815 9
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy