

**Garant****Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco proste 0°, lewe, szerokość chwytu b: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274501 25
GTIN	4067263120476
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 317906 – 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	127,5 mm
szerokość chwytu b	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
uchwyt zaciskowy	279928 7
Śruba montażowa	279815 9

śruba zaciskowa	279815 24
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy