


Garant**Uchwyty zaciskowe Vario plus eco odsadzone o 90°, lewe, szerokość chwytu b: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274503 20
GTIN	4067263133056
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus eco nr 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 317906 – 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

L ₁	54 mm
szerokość chwytu b	20 mm
Śruba montażowa	279815 9
L ₂	16 mm

długość całkowita L	85 mm
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt zaciskowy