



Nożyce skokowe akumulatorowe, Typ: M12FNB16-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Niezwykle lekkie akumulatorowe nożyce skokowe z funkcją Auto-Control start (prędkość cięcia zwiększa się powoli po uruchomieniu) dla głębokości roboczej do 168 mm.

· **Zmiana kierunku cięcia bez użycia narzędzi w krokach co 90°.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Zawiera 2 uchwyty na matryce w wersji długiej i krótkiej.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	1,5 m/s ²
Szerokość cięcia	5 mm

masa	1 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 12 V
min. promień łuku	40,7 mm
maksymalna wydajność skrawania w stali	1,6 mm
maksymalna wydajność skrawania w aluminium	2,1 mm