



Lampa warsztatowa W4R-WORK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Klasa artykułu	04B

Opis techniczny

czas świecenia	2 - 9 h
Szerokość całkowita	28 mm
masa	91 g
Strumień światła	60 - 220 lm
Wartość CRI	70
Liczba dołączonych akumulatorów	1
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	W4R Work
Źródło światła	Moduł LED
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
pojemność akumulatora	0,76 Ah
długość całkowita	163 mm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
stopień ochrony IP	IP 54

Napięcie akumulatorów	3,7 V
temperatura barwy	6000 - 7500 K
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa