



Lampa z klipsem W1R-WORK



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 081226 W1R-WORK |
| GTIN | 4058205032094 |
| Klasa artykułu | 04B |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V |
| czas świecenia | 1,5 - 7 h |
| stopień ochrony IP | IP 54 |
| Szerokość całkowita | 38 mm |
| oznaczenie producenta | W1R Work |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe |
| Strumień światła | 60 - 220 lm |
| Źródło światła | Moduł LED |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| strefa wg ATEX | brak |
| długość całkowita | 32 mm |
| wys. całkowita | 76 mm |
| temperatura barwy | 6000 - 7500 K |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| masa | 392 g |
| Wartość CRI | 70 |
| pojemność akumulatora | 0,74 Ah |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |