

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, Typ: ESD**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte przewodzącą ładunki elektrostatyczne skórą syntetyczną. Wygodne, oddychające i trwałe. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Opis techniczny

wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Seria	Work-Tec Ergo
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni

Wysokość oparcia:	580 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
kolor tapicerki	czarny
głębokość siedziska	470 mm
szerokość siedziska	460 mm
Regulacja pochylenia siedziska	tak
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe obrotowe ESD

Akcesoria

Koła ESD(1 zestaw = 5 szt.)	963189
-----------------------------	--------