

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, skóra syntetyczna, z kółkami, niskie, Typ: ESD**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte przewodzącą ładunki elektrostatyczne skórą syntetyczną. Wygodne, oddychające i trwałe. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Opis techniczny

Seria	Work-Tec Ergo
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm

Regulacja pochylenia siedziska	tak
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
kolor tapicerki	czarny
Wysokość oparcia:	580 mm
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
głębokość siedziska	470 mm
szerokość siedziska	460 mm
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	450 - 630 mm
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe obrotowe ESD

Akcesoria

Koła ESD(1 zestaw = 5 szt.)	963189
-----------------------------	--------