

**Garant****Zabieraki czołowe ze stożkiem Morse'a / cylindrycznym, typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327465 4
GTIN	4067263558132
Klasa artykułu	31G

**Opis****Wykonanie:**

Zabieraki czołowe ze sprężynowym kłem centrującym. Mocowanie kła centrującego w pozycji płaskiej tarczy zabierakowej zapewnia stabilne mocowanie bez luzów. Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym, bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo. W pełni mechaniczna konstrukcja z mocowaniem sprężynowym. Brak wycieków dzięki płynowi hydraulicznemu. Możliwość bezpośredniego zamocowania na głowicy na podniesionym kołnierzu w miękkich szczękach kształtowych.

**Pasuje do:**

Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

**Wyp. dodatkowe:**

Tarcze zabierakowe nr 327470 - 327486 i stara wersja nr 327601 – 327651, kiel centrujący nr 327488, tuleje stożkowe nr 327492.

**Opis techniczny**

maksymalna $\varnothing$ korpusu	75 mm
masa	2,7 kg
Wersja	Stożek Morse'a
$\varnothing$ chwytu $D_s$	67 mm
długość C	170 mm

Rodzaj produktu

Zabieraki czołowe