

Garant**Zabieraki czołowe ze stożkiem Morse'a / cylindrycznym, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327465 3
GTIN	4067263558125
Klasa artykułu	31G

Opis**Wykonanie:**

Zabieraki czołowe ze sprężynowym kłem centrującym. Mocowanie kła centrującego w pozycji płaskiej tarczy zabierakowej zapewnia stabilne mocowanie bez luzów. Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym, bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo. W pełni mechaniczna konstrukcja z mocowaniem sprężynowym. Brak wycieków dzięki płynowi hydraulicznemu. Możliwość bezpośredniego zamocowania na głowicy na podniesionym kołnierzu w miękkich szczękach kształtowych.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

Wyp. dodatkowe:

Tarcze zabierakowe nr 327470 - 327486 i stara wersja nr 327601 – 327651, kiel centrujący nr 327488, tuleje stożkowe nr 327492.

Opis techniczny

masa	2,6 kg
maksymalna \varnothing korpusu	75 mm
Wersja	Stożek Morse'a
\varnothing chwytu D_s	67 mm
długość C	148 mm

Rodzaj produktu

Zabieraki czołowe