



Obcinak akumulatorowy do rur, Typ: M12PCSS/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe, kompaktowe nożyce krążkowe do rur z nierdzewną głowicą skrawającą. **Automatyczna regulacja** do \varnothing rury. **Szybkie cięcia**, np. rur miedzianych o \varnothing 15 mm w czasie krótszym niż 3 sekundy. Szerokość całkowita 40 mm, minimalna odległość od ściany 40 mm. Dostawa **bez akumulatorów i ładowarki**. Obcinak krążkowy do **rur stalowych** \varnothing 12 – 28 mm.

wskazówka:

Akumulatory zob. nr 073814.

Opis techniczny

zakres prędkości obrotowej	0 - 500 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	M12 PCSS-0
maks. \varnothing rur miedzianych	12 - 28 mm
masa	1,5 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Napięcie akumulatorów	12 V

maks. Ø rur ze stali szlachetnych	12 - 28 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Obcinak do rur