



Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza, typ: M18BHG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza z jednym ustawieniem temperatury do maks. 470°

- **Szybkie rozgrzewanie zaledwie w 6 sekund**
- **Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki. Włącznie z dyszą reflektorową i redukcijną.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory, zestawy startowe i ładowarki do systemu Milwaukee 18 V pod nr. 073808 – 073840.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	typ Milwaukee B 18 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
liczba stopni temperatury	1

temperatura powietrza	470 °C
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	670 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wydajność objętościowa powietrza	170 l/min
oznaczenie producenta	M18BHG-0
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza