

**Szczotka okrągła z trzonkiem Dut INOX 0,50 mm pleciony, Typ: 75X10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Drut stalowy pleciony,  $\varnothing$  trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie. Do odrdzewiania, okrawania i do szlifowania wzdłużnego.

**Opis techniczny**

Długość drutu $H_1$	15 mm
szerokość drutu $L_1$	12 mm
liczba warkoczy	18
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
$\varnothing$ szczotki $D_1$	75 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa