

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 125X23mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętym wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

Opis techniczny

szerokość szczotki	20 mm
Ø otworu d ₁	40 mm
wysokość pokrycia	0,35 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Długość drutu H ₁	27 mm

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	125 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa