

Garant**Uniwersalny zestaw narzędzi XXL 70 szt., liczba części: 70****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	685502 70
GTIN	4067263309154
Klasa artykułu	66H

Opis**Wykonanie:**

Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® i tworzywa ABS odpornego na uderzenia i chronionego przed bryzgającą wodą. Wytrzymały mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie lub rozdzielanie walizek oraz transport kilku złożonych walizek systemowych z tworzywa sztucznego, o masie do 40 kg. Możliwość obciążenia pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

w dostawie::

Nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 642129 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nasadki wkrętakowe 6-kątne: Po 1 szt. nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295

przedłużka: po 1 szt. nr 641029, rozm. 75; 125; 250

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2

Miary zwijane: 1 szt. nr 462201, rozm. 2,5

Klucze oczkowo-płaskie: po 1 szt. nr 613600, wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinerki: 1 szt. nr 700940, rozm. 160

Szczypce płaskie, półokrągłe: 1 szt. nr 713040, rozm. 200

Szczypce tnące, boczne: 1 szt. nr 724840, rozm. 160

Wkrętaki płaskie: Po 1 szt. nr 660032, rozm. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 667702, wielk. 1; 2

Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627132, rozm. 9

Nóż: 1 szt. nr 845020

Pokrywa: 1 szt. nr 693352

Przechowywane w: L-BOXX® nr 693330, wielk. 238

wskazówka:

Dostawa obejmuje komplet narzędzi w L-BOXX®.

Opis techniczny

masa	11 kg
stopień ochrony IP	IP X4
liczba części	70
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642129 11
Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX® pusta Typ 238	693330 238
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642129 15
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613600 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642129 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613600 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642129 34

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613600 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613600 22
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613600 5,5
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642129 21
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2,5 m	462201 2,5
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami długość całkowita 200 mm	713040 200
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 160 mm	700940 160
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613600 8
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 6,5 mm	660030 6,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613500 15
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613600 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613600 6
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane Liczba wkrętaków 9	627132 9
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2	667690 2
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642129 27
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642129 18
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613500 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642129 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613600 7

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642129 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613600 9
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613600 21
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642129 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642129 24
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 3,5 mm	660030 3,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613600 15
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 2 mm	660030 2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642129 8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642129 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613600 24
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020
Nakładka na pokrywę, pojedyncza	693352
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642129 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642129 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613600 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613600 20
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642129 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642129 17
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667690 1

Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613600 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613600 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613600 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613600 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642129 32